


DAS 30 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de






8x




12x



4x







1x



1x

Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (unter dem
oberen Boden)








Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdrücken)



DGIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertrieb
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




Wandbefestigung, Kippsicherung





DSPU 100 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




4x 4x 14x 4x 4x



4x 8x 10x 2x 2x



4x







HU 60 Blocktype

Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 **H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto**

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co.KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x 3,5x15



8x 2x 2x Ø8mm



US 40 B/ 50 B/ 60 B Variante (Blocktype)

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

